

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP


POČET KUSŮ

1

06

výkr. č.
NA VÝKRESE Č. 2.04
"WC KABINKA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVNÍ POL.Č. 6"
OZNAČENO 08

Obr. 1 – Doporučené rozmístění jednotlivých komponentů




SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ –
tahové nebo tlačítkové provedení s popisovým
polem (s optickou a zvukovou signalizací),
umístěno v dostupné vzdálenosti od wc ve výši
600–1200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše
150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolní
modulu a alarmem na vnější straně záchodové
kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Tlačítko pro
zrušení alarmu umístěno vedle dveří v záchodové
kabině.

Příklad rozmístění je uveden na obr. 1.

- Signální tahové tlačítko FAP 3002 (viz vyhl. 398/2009 Sb.):
 - přístroj v dosahu sedící osoby, výška 60– 120 cm od podlahy
 - šňůru upravit, aby její konec byl max. 15 cm nad podlahou
 - tlačítko je označeno červeným štítkem
- Resetovací tlačítko FAP 2001:
 - vedle dveří, uvnitř místnosti (běžná výška)
 - tlačítko je označeno zeleným štítkem
- Kontrolní modul s alarmem FEH 2001:
 - nad dveřmi nebo vedle dveří v horní poloze, na vnější stěně (případně v místnosti obsluhy, na recepci apod.)
- Transformátor FLM 1000:
 - ve dvojnásobném rámečku (spolu s kontrolním modulem nebo s resetovacím tlačítkem)

V případě potřeby je možné tlačítka opatřit textovým označením s využitím popisového pole.



Obr. 2 - Schéma zapojení



- TAHOVÉ TLAČÍTKO S POPISEM
- SVORKOVNICE / ADRESNÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA
- ŠŤŮROVÝ OVLADAČ KONCOVÝ
- KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM
- NULOVAČÍ TLAČÍTKO
- TRANSFORMÁTOR

Strana:

10.6